

Garant GRIDLINE

**Terminaux informatiques, Type: FR****Données de commande**

N° commande	948111 FR
GTIN	4062406073695
Classe d'article	9GS

**Description****Exécution:**

**Compartment écran avec ventilateur** pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.

**Tiroir pour clavier** encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.

**Compartment ordinateur avec ventilateur** et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

**Fonctionnement:**

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

**Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001 – 940217, 940801 – 940907 et peut être librement combiné à celles-ci.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Profondeur utile compartiment ordinateur	470 mm
Largeur utile compartiment ordinateur	700 mm
Largeur en G	30
Diagonale d'écran maximale	19 pouce
Hauteur	2000 mm
Largeur	750 mm
Largeur regard	552 mm
Largeur utile compartiment écran	690 mm
Hauteur utile compartiment ordinateur	845 mm
Poids	77 kg
Hauteur regard	532 mm
Hauteur utile compartiment écran	570 mm
Profondeur	500 mm
Profondeur utile compartiment écran	458 mm
Profondeur en G	20
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	E
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

---

## Accessoires

Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11