

Garant GRIDLINE

**Terminaux informatiques avec volet d'imprimante, Type: DK****Données de commande**

N° commande	948112 DK
GTIN	4062406073770
Classe d'article	9GS

**Description****Exécution:**

**Compartment écran avec ventilateur** pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.

**Tiroir pour clavier** encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.

**Compartment ordinateur avec ventilateur** et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

**Fonctionnement:**

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

**Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001 – 940217, 940801 – 940907 et peut être librement combiné à celles-ci.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Hauteur utile compartiment ordinateur	845 mm
Profondeur utile compartiment ordinateur	470 mm
Profondeur utile compartiment écran	458 mm
Largeur	750 mm
Profondeur en G	20
Hauteur utile compartiment écran	570 mm
Largeur utile compartiment écran	690 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	500 mm
Largeur en G	30
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm
Poids	77 kg
Largeur utile compartiment ordinateur	700 mm
Largeur regard	552 mm
Hauteur regard	532 mm
Diagonale d'écran maximale	19 pouce
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	K
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

---

## Accessoires

Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet

914221

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11