

Garant GRIDLINE

Terminaux informatiques avec volet d'imprimante, Type: GB**Données de commande**

N° commande	948112 GB
GTIN	4062406073763
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Compartment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.

Compartment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001 – 940217, 940801 – 940907 et peut être librement combiné à celles-ci.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile compartiment écran	570 mm
Profondeur utile compartiment écran	458 mm
Poids	77 kg
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur en G	30
Hauteur regard	532 mm
Hauteur utile compartiment ordinateur	845 mm
Largeur utile compartiment ordinateur	700 mm
Profondeur	500 mm
Largeur	750 mm
Largeur regard	552 mm
Largeur utile compartiment écran	690 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile compartiment ordinateur	470 mm
Diagonale d'écran maximale	19 pouce
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	G
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet

914221