

Garant GRIDLINE

Terminaux informatiques avec volet d'imprimante, Type: DE**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 948112 DE |
| GTIN | 4062406073725 |
| Classe d'article | 9GS |

Description**Exécution:**

Compartment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.

Compartment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001 – 940217, 940801 – 940907 et peut être librement combiné à celles-ci.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|--|----------------------------|
| Diagonale d'écran maximale | 19 pouce |
| Hauteur utile compartiment ordinateur | 845 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Largeur utile compartiment ordinateur | 700 mm |
| Largeur en G | 30 |
| Poids | 77 kg |
| Hauteur utile compartiment écran | 570 mm |
| Dimensions volet d'imprimante | 236×290 mm |
| Profondeur utile compartiment écran | 458 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Profondeur utile compartiment ordinateur | 470 mm |
| Largeur regard | 552 mm |
| Largeur utile compartiment écran | 690 mm |
| Hauteur regard | 532 mm |
| Profondeur en G | 20 |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Indice de protection IP | IP 41 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Interrupteur marche/arrêt | oui |
| Type de fiche, entrée | F |
| Tension nominale | 250 V |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |

| | |
|----------------------|---|
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Postes de travail informatiques |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet | 914221 |
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |