

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques, Type: IT**Données de commande**

N° commande	948121 IT
GTIN	4062406073800
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Compartiment écran TFT pour écrans plats avec compartiment de rangement fixe pour câbles. Compartiment ordinateur avec ventilateur dans le couvercle et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bambou, réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm. Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Plateau en bambou.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	500 mm
Largeur utile compartiment écran	690 mm

Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Poids	82 kg
Profondeur en G	20
Hauteur utile compartiment écran	460 mm
Largeur en G	30
Hauteur	1740 mm
Largeur	750 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Largeur utile bâti	700 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	L
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

Accessoires

Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11