

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, Type: DE**Données de commande**

N° commande	948122 DE
GTIN	4062406073848
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Compartiment écran TFT pour écrans plats avec compartiment de rangement fixe pour câbles. Compartiment ordinateur avec ventilateur dans le couvercle et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bambou, réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm. Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Plateau en bambou.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm
Profondeur	500 mm

Hauteur	1740 mm
Largeur	750 mm
Profondeur en G	20
Hauteur utile compartiment écran	460 mm
Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Poids	82 kg
Largeur utile compartiment écran	690 mm
Largeur en G	30
Largeur utile bâti	700 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	F
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221