

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques à roulettes, Type: DE**Données de commande**

N° commande	948141 DE
GTIN	4062406073961
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Élément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale \square 9x9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports Easyfix. **Compartment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.

Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage \varnothing 125 mm et poignées.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Description technique

Largeur en G	30
Largeur	750 mm
Hauteur	1170 mm
Poids	69 kg
Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Largeur utile bâti	700 mm
Indice de protection IP	IP 41
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Poste de travail informatique

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------