

Garant GRIDLINE

**Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, Type: GB****Données de commande**

N° commande	948132 GB
GTIN	4062406074067
Classe d'article	9GS

**Description****Exécution:**

**Tiroir pour clavier** encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Élément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale  $\square$  9x9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports Easyfix. **Compartment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.

**Fonctionnement:**

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Hauteur	1020 mm
Largeur	750 mm

Profondeur	500 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm
Poids	69 kg
Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Largeur utile bâti	700 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	G
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------