

Garant GRIDLINE

**Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, à roulettes, Type: IT****Données de commande**

N° commande	948142 IT
GTIN	4062406074104
Classe d'article	9GS

**Description****Exécution:**

**Tiroir pour clavier** encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Élément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale  $\square$  9x9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports Easyfix. **Compartment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.

Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage  $\varnothing$  125 mm et poignées.

**Fonctionnement:**

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Dimensions volet d'imprimante	236x290 mm
Largeur en G	30

Hauteur	1170 mm
Largeur	750 mm
Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Poids	69 kg
Largeur utile bâti	700 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Indice de protection IP	IP 41
Type de fiche, entrée	L
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Poste de travail informatique

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------