

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques à roulettes, Type: DE**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 948211 DE |
| GTIN | 4062406074210 |
| Classe d'article | 9GS |

Description**Exécution:**

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d'imprimante. Equipée d'une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l'arrière du caisson. Plateau en bambou.

Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage Ø 125 mm et poignées.

Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement (6 prises, 250 V / 16 A avec interrupteur marche / arrêt), un câble de raccordement de 1,2 m, un ventilateur servant de protection contre la surchauffe.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

| | |
|-----------------------------|--|
| Profondeur | 700 mm |
| Largeur en G | 40 |
| Poids | 97 kg |
| Profondeur en G | 28 |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 1170 mm |
| Hauteur utile bâti | 645 mm |
| Largeur utile bâti à gauche | 700 mm |
| Largeur utile bâti à droite | 223 mm |
| Interrupteur marche/arrêt | oui |
| Type de fiche, entrée | F |
| Tension nominale | 250 V |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Poste de travail informatique |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|---------------------------------|-------------|