

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, Type: GB**Données de commande**

N° commande	948202 GB
GTIN	4062406074319
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d'imprimante. Equipée d'une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l'arrière du caisson. Plateau en bambou.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	97 kg
Profondeur	700 mm

Largeur	1000 mm
Hauteur	1020 mm
Largeur en G	40
Dimensions volet d'imprimante	346×290 mm
Profondeur en G	28
Largeur utile bâti à gauche	700 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Largeur utile bâti à droite	223 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	G
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail informatiques

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------