

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, à roulettes, Type: DK**Données de commande**

N° commande	948222 DK
GTIN	4062406074388
Classe d'article	9GS

Description**Exécution:**

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d'imprimante. Equipée d'une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l'arrière du caisson. Plateau en bambou.

Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage Ø 125 mm et poignées.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Profondeur en G	28
Dimensions volet d'imprimante	346×290 mm
Profondeur	700 mm

Poids	97 kg
Largeur en G	40
Largeur	1000 mm
Hauteur	1170 mm
Largeur utile bâti à gauche	700 mm
Largeur utile bâti à droite	223 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	K
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Poste de travail informatique

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------