

Garant GRIDLINE

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, à roulettes, Type: DE**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 948262 DE |
| GTIN | 4062406074579 |
| Classe d'article | 9GS |

Description**Exécution:**

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d'imprimante. Equipée d'une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l'arrière du caisson. Plateau en bambou.

Avec compartiment écran TFT compact pour écrans plats, verrouillable, avec compartiment de rangement pour câbles. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate.

Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage Ø 125 mm et poignées.

Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement (6 prises, 250 V / 16 A avec interrupteur marche / arrêt), un câble de raccordement de 1,2 m, un ventilateur servant de protection contre la surchauffe.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

| | |
|-------------------------------------|--|
| Profondeur en G | 28 |
| Hauteur utile compartiment écran | 460 mm |
| Dimensions volet d'imprimante | 346x290 mm |
| Profondeur utile compartiment écran | 230 mm |
| Largeur utile compartiment écran | 690 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 1770 mm |
| Largeur en G | 40 |
| Poids | 120 kg |
| Largeur | 1000 mm |
| Largeur utile bâti à gauche | 700 mm |
| Largeur utile bâti à droite | 223 mm |
| Hauteur utile bâti | 645 mm |
| Interrupteur marche/arrêt | oui |
| Tension nominale | 250 V |
| Type de fiche, entrée | F |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Poste de travail informatique |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet | 914221 |
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |