

**Garant****Paire de gants MASTER FIT OIL, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094307 9
GTIN	4062406074951
Classe d'article	01H

**Description****Exécution:**

Gants multi-usages avec **technologie de tricot à jauge 18** et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.

MASTER FIT OIL. Avec revêtement en 3/4 nitrile jusqu'aux jointures des doigts. Ces gants conviennent dès lors très bien pour les environnements de travail humides et huileux.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Type de gants	Gants multi-usages
Série	MASTER FIT
Taille des gants	9

Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	250 mm
Couleur	bleu / orange
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages