

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 1000 mm****Données de commande**

N° commande	942802 1000
GTIN	4062406074692
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30x28G. Tiroirs correspondants: 26x24G (à commander séparément).

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 30

Profondeur en G: 28

Hauteur utile: 845 mm

**Description technique**

Hauteur	1000 mm
Poids	62 kg
Largeur en G	30
Profondeur en G	28
Largeur	750 mm
Hauteur utile	845 mm
Profondeur	700 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire lourde vide

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11