



Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, à droite, Type: SET07



Données de commande

N° commande	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Classe d'article	29W

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Livraison:

En coffret plastique.

Description technique

Plaquette adaptée	DC..0702..
Code ISO porte-outils	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	18 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm

Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Déport L ₃	6,5 mm
Déport L ₃	9 mm
Déport L ₃	11 mm
Longueur de tête L ₁	22,5 mm
Longueur de tête L ₁	27,5 mm
Longueur de tête L ₁	40,5 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur de collet L ₄	8 mm
Largeur de collet L ₄	10 mm
Largeur de collet L ₄	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type de produit	Barre d'alésage