

**Plaquette KOMET®, BK8425, Désignation: 32-050****Données de commande**

N° commande	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Classe d'article	24T

Description**Exécution:**

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

Adapté(s) pour :

Fraises 216600 et 216620.

Code ISO plaquette: TOHT 160408 EN

Description technique

Code ISO plaquette	TOHT 160408 EN
Nuance	BK8425
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	250 m/min	N

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	150 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		