

Garant
Fraise circulaire, Carbure, Type: 18XL

Données de commande

N° commande	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P16

Ø alésage min. D: 14 - 22 mm

Ø int. d_1 : 12 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 5 mm

Longueur de col L_1 : 77,5 mm

Longueur totale L_{tot} : 126,6 mm

Description technique

Ø alésage min. D	14 - 22 mm
Type de queue	cylindriques
Ø int. d_1	12 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Longueur totale L_{tot}	126,6 mm
Jeu de vis de serrage	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Profondeur coupe max. S_{max}	5 mm
Longueur de col L_1	77,5 mm

Queue	DIN 6535 HA
Pour type de plaque	P16
Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	75,5 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219818
--------------------------------------	--------