

Garant
Fraise circulaire, Carbure, Type: 27XL

Données de commande

N° commande	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P26

Ø alésage min. D: 22 - 37 mm

Ø int. d_1 : 15,5 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 10,75 mm

Longueur de col L_1 : 25 mm

Longueur totale L_{tot} : 180 mm

Description technique

Jeu de vis de serrage	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Longueur totale L_{tot}	180 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Ø int. d_1	15,5 mm
Ø alésage min. D	22 - 37 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	10,75 mm
Type de queue	cylindriques
Longueur de col L_1	25 mm

Queue	DIN 6535 HA
Pour type de plaque	P26
Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	21,5 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219819
--------------------------------------	--------