

**Garant****Plaquette de fraisage à rayon complet, HB7720, Rayon R: 2,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 217297 2,5    |
| GTIN             | 4045197707086 |
| Classe d'article | 21C           |

**Description technique**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Profondeur coupe max. $S_{max}$ | 3,5 mm                                    |
| Rayon R                         | 2,5 mm                                    |
| Nuance                          | HB7720                                    |
| Ø ext. D                        | 16 mm                                     |
| Type                            | P16                                       |
| Nombre de dents Z               | 6   |
| Type de produit                 | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |

**Données utilisateur**

|  | Adéquation | $V_c$ | Code ISO |
|--|------------|-------|----------|
|--|------------|-------|----------|

|                                |         |           |   |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
| Alu Plastiques                 | adaptée | 500 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si                   | adaptée | 250 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée | 250 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée | 180 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée | 120 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée | 120 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée | 100 m/min | P |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée | 60 m/min  | H |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée | 45 m/min  | H |
| Acier < 65 HRC                 | adaptée | 35 m/min  | H |
| Acier < 67 HRC                 | adaptée | 30 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | adaptée | 80 m/min  | S |
| Fonte GG(G)                    | adaptée | 180 m/min | K |
| Uni                            | adaptée |           |   |
| av. arrosage max.              | adaptée |           |   |
| à sec                          | adaptée |           |   |