

Garant**AN.U 120608, Type: GG**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 215113 GG |
| GTIN | 4045197703170 |
| Classe d'article | 21A |

Description

Exécution:

Plaquette à 4 arêtes double face, très stable.

La géométrie de plaquette exclusive permet d'éviter un affaiblissement des arêtes dû à l'alésage du passage de vis.

Données d'utilisation:

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$.

$a_p = 10 \text{ mm}$ (recommandation).

Attention:

Ne convient pas pour le fraisage de rainures pleines !

Remarque(s):

Dressage: Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm}$.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,15 mm

Nuance: HB9720

Description technique

| | |
|-----------------------|---------|
| Avance f_z par dent | 0,15 mm |
|-----------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Type | GG |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Nuance | HB9720 |
| Tolérance | K |
| Code ISO plaquette | AN.U 120608 |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |