

**Garant**
**AN.U 120604, Type: GG**


## Données de commande

N° commande	215111 GG
GTIN	4045197703118
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Plaquette à 4 arêtes double face, très stable.

La géométrie de plaquette exclusive permet d'éviter un affaiblissement des arêtes dû à l'alésage du passage de vis.

### Données d'utilisation:

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$ .

$a_p = 10 \text{ mm}$  (recommandation).

### Attention:

Ne convient pas pour le fraisage de rainures pleines !

### Remarque(s):

Dressage: Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm}$ .

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,15 mm

Nuance: HB9720

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,15 mm
-----------------------	---------

Type	GG
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB9720
Tolérance	K
Code ISO plaquette	AN.U 120604
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage