

HOLEX®**Mandrin porte-fraises Type A, SA 50 court, Ø mandrin d1: 50 mm****Données de commande**

N° commande	301100 50
GTIN	4045197145833
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- **A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec alésage Balluffchip.**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830, clé spéciale 309840.

Norme: DIN 6357

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 6 µm

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 128 mm

Longueur mandrin de fraisage L₄: 30 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860: 50

Clé spéciale adaptée 309840: 50

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860	50
Clé spéciale adaptée 309840	50
Ø mandrin d ₁	50 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	30 mm
Ø ext. D	128 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308820 50

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50