


**Garant**
**Porte-outils eco VARIO-LINE, Gauche, Hauteur de queue h: 20mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273871 20     |
| GTIN             | 4045197702265 |
| Classe d'article | 21W           |

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes eco 273875.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$  (porte-plaquettes eco).

Arrosage interne: oui

 Largeur fonctionnelle  $L_4$ : 25 mm

 $L_1$ : 93,5 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Description technique**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Largeur fonctionnelle $L_4$ | 25 mm                   |
| Hauteur de queue h          | 20 mm                   |
| Vis                         | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| $L_2$                       | 24,5 mm                 |
| $L_1$                       | 93,5 mm                 |
| Série                       | Eco                     |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type d'utilisation | Gauche       |
| Arrosage interne   | oui          |
| Type de produit    | Porte-outils |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm        | 659906 500  |
| Vis de blocage  | 279910      |
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10 | 674248 TX10 |
| Vis de blocage Type 9   | 279815 9    |