

Garant
Porte-outils eco VARIO-LINE, droite, Hauteur de queue h: 20mm

Données de commande

N° commande	273870 20
GTIN	4045197702234
Classe d'article	21W

Description
Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes eco 273874.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (porte-plaquettes eco).

Arrosage interne: oui

 Largeur fonctionnelle L_4 : 25 mm

 L_1 : 93,5 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Description technique

Largeur fonctionnelle L_4	25 mm
L_1	93,5 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Hauteur de queue h	20 mm
L_2	24,5 mm
Série	Eco

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de blocage Type 9	279815 9