

Garant**Porte-plaquettes eco VARIO-LINE, droite, Largeur de gorge w: 5mm****Données de commande**

N° commande	273874 5
GTIN	4045197702913
Classe d'article	21W

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-outils eco 273870 ou bloc porte-lames 319145 RR/LR.

Arrosage interne: oui

Profondeur coupe max. t_{max} : 28 mm L_3 : 28,5 mm**Description technique**

Profondeur coupe max. t_{max}	28 mm
Largeur de gorge w	5 mm
L_3	28,5 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

