

Garant
Porte-plaquettes eco VARIO-LINE, droite, Largeur de gorge w: 6mm

Données de commande

N° commande	273874 6
GTIN	4045197702920
Classe d'article	21W

Description
Adapté(s) pour:

Porte-outils eco 273870 ou bloc porte-lames 319145 RR/LR.

Arrosage interne: oui

 Profondeur coupe max. t_{max} : 28 mm

 L_3 : 28,5 mm

Description technique

Largeur de gorge w	6 mm
L_3	28,5 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	28 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

