

**Garant**
**Porte-plaquettes eco VARIO-LINE, droite, Largeur de gorge w: 4mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273874 4      |
| GTIN             | 4045197702906 |
| Classe d'article | 21W           |

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Porte-outils eco 273870 ou bloc porte-lames 319145 RR/LR.

Arrosage interne: oui

 Profondeur coupe max.  $t_{max}$ : 28 mm

 $L_3$ : 28,5 mm

**Description technique**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| $L_3$                           | 28,5 mm          |
| Largeur de gorge w              | 4 mm             |
| Profondeur coupe max. $t_{max}$ | 28 mm            |
| Série                           | Eco              |
| Type d'utilisation              | droite           |
| Arrosage interne                | oui              |
| Type de produit                 | Porte-plaquettes |

