

Garant
Mandrin à pinces ER, PSC 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Données de commande

N° commande	308513 16
GTIN	4045197703194
Classe d'article	31C

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d'arrosage 309885 et clé pour conduit d'arrosage 309893.

Conduit d'arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Description technique

Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Pour pinces ER	16
Longueur de col cote A	70 mm
Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	16
Ø ext. D	28 mm

Support	PSC 40 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308906 6
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Jeu de 6 pinces de serrage ER, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Avec joint	309014
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309160
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308922 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309425 6
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308906 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308922 9
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308901 3
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308921 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm avec joint	309164
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308901 1
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308922 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308922 3
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3

Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309012
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308906 4
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mmavec joint et gicleurs	309165
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Clé de serrage HiRunER pour clé de serrage Type 16	309749 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308920 9
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308906 10
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8