

Garant**Mandrin porte-fraises Weldon, PSC 50 court, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308501 12 |
| GTIN | 4045197703347 |
| Classe d'article | 31C |

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

Remarque(s):

Réducteur adapté de PSC 63 vers PSC 40 ou PSC 50 318892.

Douilles de réduction adaptées de SA 40 ou HSK 63 vers PSC 40 ou PSC 50 disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées de SA 50 ou HSK 100 vers PSC 63 ou PSC 80 disponibles sur demande.

Rallonges adaptées, voir 318894, 318895 et 318896.

Description technique

| | |
|--------------------------|-------|
| Longueur de col cote A | 60 mm |
| Ø serrage D ₁ | 12 mm |
| Ø ext. D | 42 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Support | PSC 50 court |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 |
| Arrosage interne | oui |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| PSC - Réducteur PSC1 / PSC2 63/50 | 318892 63/50 |
| Rallonge PSC-50 / PSC-50 Cote A 80 mm | 318895 80 |