

Garant**Mandrin de frettage, PSC 50 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	308567 6
GTIN	4045197703583
Classe d'article	31C

Description**Exécution:**

- Avec alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450.

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Méthode d'usinage: UGV

Ø serrage D₁: 6 mm

Longueur de col cote A: 75 mm

Ø ext. D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Description technique

Longueur de col cote A	75 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Ø ext. D	27 mm

Support	PSC 50 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Sous-armoire	354290