

Garant
Mandrin de frettage, PSC 40 court, Ø serrage D1: 12mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308566 12 |
| GTIN | 4045197703538 |
| Classe d'article | 31C |

Description
Exécution:

- Avec alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450.

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Méthode d'usinage: UGV

Ø serrage D₁: 12 mm

Longueur de col cote A: 75 mm

Ø ext. D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Description technique

| | |
|--------------------------|-------|
| Ø serrage D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Longueur de col cote A | 75 mm |
| Ø ext. D | 32 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Support | PSC 40 court |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 |
| Arrosage interne | oui |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrin de frettage |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Appareils de frettage Type SU1 | 354210 SU1 |
| Unités de refroidissement Type CU1 | 354215 CU1 |
| Sous-armoire | 354290 |
| Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |