

**Garant****Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 40, Područje navoja: M14-33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
  - **Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

**Upotreba:**

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

**Dodatni pribor:**

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

**Napomena:**

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 24 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 24 mm

Vanjski Ø D: 79 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 48 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 138 mm

**Tehnički opis**

Područje reza navoja	M14 – M33
Kompenzacija duljine na tlak	24 mm
Vanjski Ø D	79 mm
Kompenzacija duljine na vlak	24 mm
Duljina izboja A-dimenzija	138 mm
Unutarnji Ø d <sub>1</sub>	48 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335440 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335640 12
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 25 mm	335640 25
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335440 12
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 18 mm	335440 18
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 18 mm	335640 18
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335640 16
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 22 mm	335440 22
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 28 mm	335640 28
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335440 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335640 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 20 mm	335440 20
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 25 mm	335440 25

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335640 11
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 28 mm	335440 28
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335440 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 22 mm	335640 22
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 20 mm	335640 20
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40