

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 50, Područje navoja: M14-33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
 - **Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 24 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 24 mm

Vanjski Ø D: 79 mm

Unutarnji Ø d₁: 48 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 133 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	79 mm
Duljina izboja A-dimenzija	133 mm
Kompenzacija duljine na vlak	24 mm
Područje reza navoja	M14 – M33
Unutarnji Ø d ₁	48 mm
Kompenzacija duljine na tlak	24 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 28 mm	335640 28
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 18 mm	335640 18
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335640 16
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 18 mm	335440 18
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335440 16
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 22 mm	335440 22
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 20 mm	335640 20
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 20 mm	335440 20
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 22 mm	335640 22
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335640 12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335440 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 25 mm	335640 25
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 25 mm	335440 25
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335640 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335440 12
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø držke 11 mm	335640 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø držke 11 mm	335440 11
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø držke 28 mm	335440 28