

**Garant****GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 215565 25/3   |
| GTIN           | 4045197708069 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu** kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.

**Upotreba:**

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napomena:**

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø reza D <sub>c</sub>                        | 25 mm                |
| Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>           | 180 mm               |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Duljina izboja L <sub>1</sub>                | 30 mm                |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | AP.. 1335..          |
| Ø drške D <sub>s</sub> h6                    | 16 mm                |
| Broj oštrica Z                               | 3                    |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$ | 19,5 mm             |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$       | 48 mm               |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$        | 47 mm               |
| Interpolacija $a_p$                        | 1,9 mm              |
| Kut uranjanja $\alpha_{maks}$              | 0,88 stupanj        |
| Serija                                     | Softcut®            |
| $\varnothing D_3$                          | 22 mm               |
| Izvedba drške                              | Cilindrična drška   |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                 | 90 stupanj          |
| Primjena glodala                           | Ramping             |
| Primjena glodala                           | Cirkularna glodala  |
| Primjena glodala                           | Kutno glodanje      |
| Podjela oštrica                            | nejednako           |
| Unutarnje hlađenje                         | da                  |
| Strategija rezanja                         | MTC                 |
| Izmjena alata                              | PowerCard           |
| Vrsta proizvoda                            | Kutna glodača glava |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP    | 674252 8IP |