

Garant**Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, SK 40 A = 160, stezni raspon: 2-6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300784 2-6
GTIN	4045197708373
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vanjski i unutarnji konus brušeni.
- Drške tvrdo zavijčane.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

Prednost:

Izrazito tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za konstrukciju alata i kalupa.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s T drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835,

GARANT stezna čahura br. 309563,

ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
	308625 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4
mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40

308830 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308806 40