

**HOLEX****Marker, Ø drške d: 12mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358740 12
GTIN	4045197707482
Razred artikla	32B

## Opis

### Izvedba:

Aluminijsko kućište s Weldon drškom. Bestupanjsko podešavanje sile prednaprezanja. Dubina oznake 0,1–0,3 mm.

### Prednost:

Površina se označava bez oslabljivanja ili oštećenja materijala. Brzina označavanja jednaka je maksimalnom pomaku. Visoka otpornost na trošenje omogućava dulji vijek trajanja specijalne igle. Prikladno za označavanje okruglih površina. Primjenjivo na tokarilici. Visoko pouzdan proces. **Brza zamjena igle** jednostavnim izvlačenjem. Neravnine obradaka do 7mm (ovisno o izvedbi) se kompenziraju.

### Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput aluminija, titana, čelika, bronce, bakra, mesinga, plastike itd. Pomoću manje igle moguća izrada natpisa na površinama tvrdoće do 57 HRC.

### Dio isporuke:

Vel. 12 – uključuje **3 igle** art. 358745 vel. 0,3 – 0,5 – 0,8.<br>vel. 20 – uključuje **3 igle** art. 358745 vel. 0,3 – 0,6 – 1,0.

## Tehnički opis

L	66 mm
Ø drške d	12 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Vrsta proizvoda	Alat za izradu napisa

**Pribor**

Rezervna igla Radijus 0,6 mm	358745 0,6
Rezervna igla Radijus 1,0 mm	358745 1,0
Rezervna igla Radijus 0,3 mm	358745 0,3
Rezervna igla Radijus 0,5 mm	358745 0,5
Rezervna igla Radijus 0,8 mm	358745 0,8