

**Garant**
**CNMG 120416, Vrsta: HB7020**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120416 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

 Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

 Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr

 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 300 m/min

### Tehnički opis

Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 300 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	SG

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje