

HOLEX**Mjerni sat IP54, zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Precizni mjerni satovi sa zaštitom od **udaraca, prskanja vodom, ulja i prljavštine**. Ticalo je zabrtvljeno gumicom odozdo, zabrtvljeno zaštitnim tuljkom odozgo. Pozadina zabrtvljena, satno staklo i vanjski prsten su tijesno pričvršćeni. Ø stezne drške 8 mm h6.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Ø kućišta	58 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	10 mm

Snaga mjerenja	0,7 - 1,6 N
Ø stezne drške h6	8 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Standard	DIN 878
IP-klasa zaštite	IP 54
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 19/7	434900 19/7
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5

Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 40/7,8	434900 40/7,8
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 19/8	434900 19/8
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 32	434900 32
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 40/10	434900 40/10
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20

Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 19/11	434900 19/11
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 19/10	434900 19/10
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 19/9	434900 19/9
Staklo mjernog sata tip 58	432260 58