

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Garnitura opruga	259044 2
ISO kod držača	A25T PCKNR/L12
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	32 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Podložna pločica	259031 2
Vijak koljenaste poluge	259018 8
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500