

Garant**CNMM 120408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SR
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	2 - 10 mm

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje