

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mmPosmak f : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje