

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Podložna pločica	259031 2
Udaljenost vrha od osi	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	A32U PCKNR/L12
Veličina pločice	12 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura opruga	259044 2
Ukupna duljina L	350 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštice κ	75 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500