

Garant
KNUX 160405L, Vrsta: HB7020


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251072 HB7020
GTIN	4045197711298
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405L HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SG

promjer lomača: 3,2 mm

 Dubina reza a_p : 1 - 6 mm

 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 6 mm
promjer lomača	3,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje