

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Razred artikla	21T

Opis**Napomena:**

Koristiti izmjenivu pločicu KNUX 1604..L.

Tehnički opis

Stezna vilica	259038 17
Pin	259049 4
Opruga	259046 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Vijak za vilicu	259021 3
Veličina pločice	16 mm
Garnitura opruga	259044 3
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
ISO kod držača	A32U CKUNR/L16
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	259031 6
Ukupna duljina L	350 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Ø drške D _s	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 6	259031 6
Stezna vilica tip 17	259038 17
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Zatik tip 4	259049 4
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Opruga tip 3	259046 3
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Set opruga10-dijelni tip 3	259044 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600