

Garant**Kolica za palete, Površina za utovar širina×dubina: 1200X800/Hmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Robusna čelična konstrukcija s 4 kutna nosača ravnih paleta i rešetkastih kutija. Elastične čvrste gume s 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s kugličnim ležajevima. S praktičnom ručkom za pomicanje kolica. Ergonomična ručka sa Haptoprene® prevlakom za udobnost - čak i s mokrim ili masnim rukama.

Upotreba:

Za držanje ravnih paleta i rešetkastih kutija.

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Nosivost	1200 kg
Ø kotača	160 mm
Materijal kotača	Elastična puna guma
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	39 kg

Visina	300 mm
Visina nosive površine	245 mm
širina	1275 mm
Širina nosive površine	1210 mm
Dubina površine za utovar	810 mm
Dubina	875 mm
Pomična ručica	da
Vrsta proizvoda	Vozno postolje za palete