



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijski radni podesti s čeličnom rešetkom, broj gazišta uključujući platformu: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966149 2
GTIN	4031405510180
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Stabilna, zavarena cijevna konstrukcija, gazišta od protuklizne čelične rešetke. Krajevi profila s protukliznim plastičnim kopicama. Mobilnost pomoću 2 kotačića. Gornja platforma za stajanje 550 × 300 mm.

Tehnički opis

Težina	8 kg
Dubina osnovne površine	0,73 m
Širina osnovne površine	0,69 m
Dubina platforme	300 mm
Visina platforme bez ograde	0,4 m
Prohodnost	jednostrano
Kotačići	da
Širina platforme	550 mm

Materijal	zavarena konstrukcija cijevi, stube od protuklizne čelične rešetke
Izvedba nagazne površine	Stuba
Radna visina cca	2,4 m
Broj stepenica uključujući platformu	2
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest