


Garant
Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 8 mm, tip: TI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212630 TI
GTIN	4045197712134
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Posmak f_z u titanu > 850 N/mm²: 0,15 mm

Vrsta: HB7935

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7935
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Posmak f_z u titanu > 850 N/mm ²	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	1

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje