

Garant**Kopirna glodača glava kratka, Cilindrična drška, Ø D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212601 32
GTIN	4045197712677
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema \varnothing djelovanja D_w .

Tehnički opis

Ø reza D_c	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø d_1	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	186 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Duljina izboja L_1	100 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Glodala za kopiranje

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	219876
--------------	--------