

Garant**Kopirna glodača glava vrlo dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212606 20
GTIN	4045197712769
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	191 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Duljina Ø d_1	115 mm
Duljina izboja L_1	34 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Ø d_1	17 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Stezni vijak	219874